



Новый насос DS-M/LAB

Что изменилось: головка насоса

Применения насосов DC-M и DC-M/LAB:

DS-M: там, где требуется непрерывная работа, в тяжелых эксплуатационных условиях, в промышленности, с трубками с долгим сроком службы, где не требуется частая замена трубок.

DS-M/LAB: где требуется частая замена трубок, например, в лаборатории, где требуется применение трубки для одного цвета, запаха, продукта и т.д.

Цена: одинаковая для двух моделей.

Привод и мотор: одинаковые в двух моделях

